



Reflexavkännande fotocell

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OA0106

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Speciella egenskaper	polarisationsfilter
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
Max. effektförbrukning	[VA]	2
Skyddsklass		II
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande		relä
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Kontaktbelastning		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	10
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	10
Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		nej

Område

Räckvidd	[m]	< 8; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
----------	-----	------------------------------------



Reflexavkännande fotocell

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Inställbart område	ja	
Polarisationsfilter	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 65	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje	rektangulär	
Mått	[mm]	90 x 30 x 70
Material	PPO modifierad	
Material lins	PMMA	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Tillbehör		
Ingående delar	Vinkelfäste	
	skruvmejsel	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x		