


Direktavkännande fotocell

OAT-FKOA/T

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 switchväljare och potentiometer under skyddet
mottagardiod i övre del av optik
sändardiod i undre del av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
Max. effektförbrukning	[VA]	2
Skyddsklass		II
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande		relä
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Kontaktbelastning		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	10
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	10
Kortslutningsskyddad		nej



Direktavkännande fotocell

OAT-FKOA/T

Överlastskydd	nej	
Tidsfunktion	[s]	0,5...2 (0,15...3)
Område		
Räckvidd	[mm]	5...1500; (vitt papper 200 x 200 mm)
Inställbart område	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 65	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje	rektangulär	
Mått	[mm]	90 x 30 x 70
Material	PPO modifierad	
Material lins	PMMA	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Funktionselement	Inkopplingsfördröjning eller frånkopplingsfördröjning inställbar via skjutomkopplare	
Tillbehör		
Ingående delar	Vinkelfäste	
	skruvmejsel	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...1,5 mm²		
Anslutning		

