

Reflexavkännande fotocell

OAP-FKOA/VRG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OA0106

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 switchväljare och potentiometer under skyddet
mottagardiod i övre del av optik
sändardiod i undre del av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Speciella egenskaper	polarisationsfilter
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
Max. effektförbrukning	[VA]	2
Skyddsklass		II
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	relä
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Kontaktbelastning	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Reflexavkännande fotocell

OAP-FKOA/VRG

Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	10
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	10
Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		nej

Område

Räckvidd	[m]	< 8
Inställbart område		ja
Polarisationsfilter		ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	90 x 30 x 70
Material		PPO modifierad
Material lins		PMMA

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd

Tillbehör

Ingående delar	Vinkelfäste
	skruvmejsel

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

klämmor: ...1,5 mm²

Anslutning

