



Envägsavkännande givare mottagare

OJE-FPKG/FO/0,15M/US



1 Knapp utan funktion



Produktegenskaper		
Typ av ljus		rött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Speciella egenskaper		guldpläterade stift
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 12
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5



Envägsavkännande givare mottagare

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Permanent belastningsström i [mA]	200
kopplingsutgången DC	
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1200
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	< 10
Inställbart område	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	968	

Mekaniska data

Vikt [g]	40,55
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	35 x 24 x 11
Material	kapsling: ABS; fixtur: formgjuten zink; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS
Material lins	Glas
Linsjustering	Frontmonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Elektroniskt lås	ja	

Tillbehör

Ingående delar	Monteringssockel, standard: 1, E20964
	monteringskruvar: 2 x M3 x 16
	fjäderbricka: 2
	Muttrar: 2

Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal



Envägsavkännande givare mottagare

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Elektrisk anslutning

kabel: 0,15 m, PVC

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: Hytrel 8068; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad



Anslutning



2 Teach

Envägsavkännande givare mottagare

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

diagram och grafer

Driftreservskurvor

