


Envägsavkännande givare sändare

OJSLOOKG/SO/AS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OJ5041

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Tryckknapp

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Laserskyddsklass	1
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 12
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	650
Typ. Livslängd [h]	50000



Envägsavkännande givare sändare

OJSLOOKG/SO/AS

Utgångar		
Överlastskydd	ja	
Område		
Sändare / mottagare	sändare	
Räckvidd [m]	< 0,5	
Inställbart område	nej	
Diameter på minsta avkänningsbara objekt [mm]	0,8	
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	2	
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-10...60	
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Laserskyddsklass	1	
Hänvisning till laser	Varning:	Laserljus
	Laserklass:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Uppfyller 21 CFR 1040 bortsett från avvikelser i enlighet med laser notis nr. 50, daterad juni 2007
Mekaniska data		
Vikt [g]	0,055	
Hölje	rektangulär	
Mått [mm]	35 x 11 x 24	
Material	kapsling: ABS; fixtur: formgjuten zink; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS	
Material lins	Glas	
Linsjustering	sidomonterad optik	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	Monteringssockel, standard: 1, E20964	
	monteringsskruvar: 2 x M3 x 16	
	fjäderbricka: 2	
	Muttrar: 2	
Anmärkning		
Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus	
Förpackning	1 antal	



Envägsavkännande givare sändare

OJSLOOKG/SO/AS

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning

