



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O5E500

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Produkttegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 15
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	antivalent
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,9
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1500
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja



Envägsavkännande givare mottagare

OCE-CPKG/US-100

Område		
Sändare / mottagare	mottagare	
Räckvidd	[m]	< 20
Inställbart område	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...60
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Hölje	rektangulär	
Mått	[mm]	49 x 15 x 42
Material	formgjuten zink	
Material lins	PMMA	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	Funktion	1 x LED, gul blinkar
Tillbehör		
Ingående delar	skruvmejsel	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning




diagram och grafer

Driftreservskurvor

