



Reflexavkännande fotocell

OCPGFCKG/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O5G500

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Speciella egenskaper	polarisationsfilter
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 30
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande		PNP/NPN
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,9
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	100
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	1500
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja



Reflexavkännande fotocell

OCPGFCKG/US-100

Område		
Räckvidd	[m]	< 3; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område		ja
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	60
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd
Polarisationsfilter		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...60
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	49 x 15 x 42
Material		formgjuten zink
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		skruvmejsel
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		

Reflexavkännande fotocell

OCPGFCKG/US-100

Anslutning





diagram och grafer

Driftreservkurvor

