


Reflexavkännande fotocell

OCP-ASI/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



mottagardiod i övre del av optik
sändardiod i undre del av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Speciella egenskaper	polarisationsfilter
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 35
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Överspänningsskydd		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1500

Område

Räckvidd	[m]	< 5; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område		ja
Max. ljuspunktdiameter	[mm]	133
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd



Reflexavkännande fotocell

OCP-ASI/US-100

Polarisationsfilter	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
AS-i-klassificering		
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	1
AS-i ID-kod	[hex]	1
Mekaniska data		
Hölje	rektangulär	
Mått	[mm]	49 x 15 x 42
Material	formgjuten zink	
Material lins	PMMA	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	Funktion	1 x LED, gul blinkar
Tillbehör		
Ingående delar	skruvmejsel	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning




diagram och grafer

Driftreservskurvor

