



Reflexavkännande fotocell

OCPGHPKG/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O5G500

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Produktgenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 80
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		ljuskopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången	[mA]	100
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	100
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	1000
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande



Reflexavkännande fotocell

OCPGHPKG/US-100

Överlastskydd	ja
---------------	----

Område

Räckvidd [m]	< 1,5; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område	ja
Max. ljuspunktshöjd [mm]	13
Ljuspunktens dimensioner refererar till	Räckvidd

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	0,5
------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-10...55
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniska data

Hölje	rektangulär
Mått [mm]	49 x 15 x 42
Material	formgjuten zink
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör


Ingående delar	skruvmejsel
----------------	-------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning


Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Reflexavkännande fotocell

OCPGHPKG/US-100

Anslutning



2	Funktionskontrollutgång
5	Eingang "External Teach"

diagram och grafer

Driftreservskurvor

