



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 80
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljuskopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA]	100
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja



Reflexavkännande fotocell


OCPGHNKG/US-100

Område		
Räckvidd	[m]	< 1,5; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område		ja
Max. ljuspunktshöjd	[mm]	13
Ljuspunktens dimensioner refererar till		Räckvidd
Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	0,5
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...55
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	49 x 15 x 42
Material		formgjuten zink
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		skruvmejsel
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		

Reflexavkännande fotocell

OCPGHNKG/US-100

Anslutning



2	Funktionskontrollutgång
5	Eingang "External Teach"

diagram och grafer

Driftreservskurvor

