




Förstärkare för fiberoptik

OKF-FNKG/US-100-DNF



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	30; ((24 V))
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	120
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [m]	0...0,12; (Envägsavkännande givare)
Räckvidd [mm]	0...40; (Direktavkännande fotocell)
Inställbart område	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Förstärkare för fiberoptik

OKF-FNKG/US-100-DNF

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	529
-----------------------------------	-----

Mekaniska data	
Vikt [g]	66
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	50 x 19 x 35
Material	PPO modifierad
Linsjustering	sidomonterad optik

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul

Tillbehör	
Ingående delar	skruvmejsel
	monteringsskruvar: 2 x M4 x 25
	packningar: 2
	fjäderbricka: 2
	Muttrar: 2

Anmärkning	
Anmärkning	ljuskopplad motsvarar brytande funktion för envägsavkännande fiberoptik
	motsvarar slutande funktion för direktavkännande fiberoptik
	mörkerkopplad motsvarar slutande funktion för envägsavkännande fiberoptik
	motsvarar brytande funktion för direktavkännande fiberoptik
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

