



Direktavkännande fotocell

OLT-FKOA/SL/LS-500

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OL0005
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

1 Tryckknapp

Produktegenskaper		
Typ av ljus		infrarött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Elektriska data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
Max. effektförbrukning	[VA]	4
Skyddsklass		I
Polaritetssäker		nej
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880
Typ. Livslängd	[h]	100000
Referenstemperatur för "service life"	[°C]	25
Utgångar		
Elektriskt utförande		relä
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Kontaktbelastning		250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	10



Direktavkännande fotocell

OLT-FKOA/SL/LS-500

Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	10
Kortslutningssäker		nej
Överlastskydd		nej

Område		
Räckvidd	[mm]	1...1000; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)
Inställbart område		ja
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	250
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B


Mekaniska data		
Vikt	[g]	0,207
Hölje		rektangulär
Material		PA; PBT
Material lins		PMMA

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd

Anmärkning		
Anmärkning	Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.	
Förpackning		1 antal

Elektrisk anslutning


Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A



Direktavkännande fotocell

OLT-FKOA/SL/LS-500

Anslutning



Hänvisning : miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 5 A snabb