


Envägsavkännande givare sändare

OLSLOOKG/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O5S700 + E21122

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Tryckknapp

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Laserskyddsklass	2
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 60
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Överspänningsskydd	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	675
Typ. Livslängd [h]	50000

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande

Område

Sändare / mottagare	sändare
---------------------	---------



Envägsavkännande givare sändare

OLSLOOKG/US-100

Räckvidd	[m]	< 60
Inställbart område		nej
Diameter på minsta avkänningsbara objekt	[mm]	3
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	150
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-10...50
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Laserskyddsklass		2

Mekaniska data

Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	75 x 27 x 62
Material		PBT
Material lins		PMMA

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

