

Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär med M18-gänga

Applikation

Speciella egenskaper	Bakgrundsämpad
Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC
Skyddsklass		II; (double insulated)
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	633

Utgångar

Utgångsfunktion		ljuskopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	8
Minsta lastström	[mA]	5
Max. läckström	[mA]	1,7
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	20
Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		nej

Område

Räckvidd	[mm]	< 100; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)
----------	------	--



Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

Inställbart område	nej
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	11
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd
Bakgrundsdämpad	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emission	Klass B

Mekaniska data

Vikt [g]	60,5
Hölje	rektangulär med M18-gänga
Mått [mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Gängbeteckning	M18 x 1
Material	formgjuten zink; PEI
Material lins	PMMA
Linsjustering	sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Elektrisk anslutning

Erforderligt skydd	miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb
--------------------	--

Tillbehör

Ingående delar	låsmutter: 1
----------------	--------------

Anmärkning

Anmärkning	Anslut inte utan belastning.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C






Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

Anslutning



Hänvisning : miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb