



Envägsavkännande givare mottagare

OLE-FNKG/LS-400

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O5E502 + E21122

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Hölje rektangulär

Applikation

Funktionsprincip Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 10...36 DC

Strömförbrukning [mA] < 30

Skyddsklass II

Polaritetsskyddad ja

Överspänningsskydd ja

Utgångar

Elektriskt utförande NPN

Utgångsfunktion ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5

Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100; (200 (...50 °C))

Kopplingsfrekvens DC [Hz] 500

Kortslutningsskyddad ja

Typ av kortslutningsskydd pulserande

Område

Sändare / mottagare mottagare

Räckvidd [m] < 25



Envägsavkännande givare mottagare

OLE-FNKG/LS-400

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	75 x 27 x 62
Material		PBT
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x 7/8" / M12; kodning: A



Anslutning

