



Direktavkännande fotocell

OLB-FPKG/LS-400

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O5H500 + E21122

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Produkttegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 37
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100; (200 (...50 °C))
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	500
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja



Direktavkännande fotocell

OLB-FPKG/LS-400

Område		
Räckvidd	[mm]	1...800; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)
Inställbart område		ja
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	80
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	75 x 27 x 62
Material		PBT
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x 7/8" / M12; kodning: A		
Anslutning		