



Reflexavkännande fotocell

OLP-HPKG/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O5P500 + E21122

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Speciella egenskaper	polarisationsfilter
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 39
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		ljuskopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång	[V]	3,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	200
Belastningsström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	200
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	50



Reflexavkännande fotocell

OLP-HPKG/US-100

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [m]	< 8; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Polarisationsfilter	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 66

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje	rektangulär
Mått [mm]	75 x 27 x 62
Material	PBT
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Reflexavkännande fotocell

OLP-HPKG/US-100

Anslutning

