


Reflexavkännande fotocell

OLP-FPKG/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O5P500 + E21122

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Tryckknapp

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Speciella egenskaper	polarisationsfilter
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 37
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100; (200 (...50 °C))



Reflexavkännande fotocell

OLP-FPKG/US-100

Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	500
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Område		
Räckvidd	[m]	0,3...5; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Räckvidd mot reflexspegel	[m]	0,3...5; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område		ja
Polarisationsfilter		ja

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	75 x 27 x 62
Material		PA; PBT
Material lins		PMMA

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd

Anmärkning		
Förpackning		1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A





Reflexavkännande fotocell

OLP-FPKG/US-100

Anslutning

