




Förstärkare för fiberoptik

OMF-FKOW/T/LS-500



Mottagardiod i undre del av optik
sändardiod i övredel av optik



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	24...240 AC/DC
Strömförbrukning	[mA]	26
Max. effektförbrukning	[VA]	6
Skyddsklass		II
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660
Typ. Livslängd	[h]	100000
Referenstemperatur för "service life"	[°C]	25

Utgångar

Elektriskt utförande		relä
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Kontaktbelastning		3A / 250 V AC
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	10
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	10
Kortslutningsskyddad		nej
Tidsfunktion	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14




Förstärkare för fiberoptik

OMF-FKOW/T/LS-500

Område		
Räckvidd	[m]	< 0,6; (Envägsavkännande givare)
Räckvidd	[mm]	< 175; (i direktavkännande läge)
Inställbart område		ja
Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	< 10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...40
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	204
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	73 x 45 x 49
Material		ABS glasfiberförstärkt
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A; Låsning: Aluminium, färglöst eloxerat



Anslutning

