



Direktavkännande fotocell

OPT-FBOW/3L/TW3M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OM0010

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC
Strömförbrukning	[mA]	14; ((24 V))
Skyddsklass		II
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	4
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	350
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	15
Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		nej



Direktavkännande fotocell

OPT-FBOW/3L/TW3M

Område		
Räckvidd	[mm]	< 3000; (vitt papper 200 x 200 mm)
Inställbart område		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	86 x 28 x 142
Material		PPO modifierad
Material lins		Glas
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...1,5 mm ²		
Anslutning		

