



Reflexavkännande fotocell

OPR-FBOW/3L

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OA0104 eller OA0105

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC
Strömförbrukning	[mA]	14; ((24 V))
Skyddsklass		II
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	4
Max. läckström	[mA]	6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	350
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	15
Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		nej

Område

Räckvidd	[m]	0,15...10; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
----------	-----	--



Reflexavkännande fotocell

OPR-FBOW/3L

Räckvidd mot reflexspegel	[m]	0,15...10; (Prismareflektor Ø 80 E20005)	
Inställbart område		ja	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80	
Kapslingsklass		IP 65	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klass B
Mekaniska data			
Hölje		rektangulär	
Mått	[mm]	86 x 28 x 142	
Material		PPO modifierad	
Material lins		Glas	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	
Elektrisk anslutning			
klämmor: ...1,5 mm²			
Anslutning			

