




Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

OGH-HNKG/US/IV4A/CUBE/200MM



sändardiod i undre del av optik
mottagardiod i övre del av optik



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Kapsling	rektangulär med M18-gänga

Applikation

Speciella egenskaper	Bakgrundsdämpad
Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	25
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	645

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljuskopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [mm]	< 200; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)
Räckvidd mot vitt objekt (90 % remission) [mm]	< 200



Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

OGH-HNKG/US/IV4A/CUBE/200MM

Räckvidd mot grått objekt (18% remission)	[mm]	< 200
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission)	[mm]	< 190
Inställbart område		nej
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	13
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd
Bakgrundsämpad		ja

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	IO-Link								
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)								
IO-Link revision	1.1								
SDCI-standard	IEC 61131-9								
Profil	Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel								
SIO-läge	ja								
Nödvändig masterporttyp	A								
Min. processcykeltid	[ms] 10								
IO-Link processdata (cyklisk)	<table> <tr> <th>Funktion</th><th>bitlängd</th></tr> <tr> <td>processvärde</td><td>16</td></tr> <tr> <td>enhetsstatus</td><td>4</td></tr> <tr> <td>binär kopplingsinformation</td><td>1</td></tr> </table>	Funktion	bitlängd	processvärde	16	enhetsstatus	4	binär kopplingsinformation	1
Funktion	bitlängd								
processvärde	16								
enhetsstatus	4								
binär kopplingsinformation	1								
IO-Link funktioner (acyklisk)	användarspecifik markering; räknare för driftstimmar; räknare för kopplingscykler								
Understödda DeviceIDs	<table> <tr> <th>Drift typ</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1139</td></tr> </table>	Drift typ	DeviceID	default	1139				
Drift typ	DeviceID								
default	1139								
Hänvisning	För mer information se IODD-PDF filen i "Downloads"								

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...80
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		782
UL godkännande	Ta	-25...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	Spänningsmatning	Class 2
	Filnummer UL	E174191

Mekaniska data

Vikt	[g]	74,5
Kapsling		rektangulär med M18-gänga
Mått	[mm]	52,9 x 20 x 35,9
Gängbeteckning		M18 x 1
Material		1.4542 (17-4 PH / 630); PEI
Material lins		PEI
Linsjustering		sidomonterad optik



Direktavkännande fotocell med bakgrunds dämpning


OGH-HNKG/US/V4A/CUBE/200MM

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	låsmutter: 1, rostfritt stål	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning



4 OUT / IO-Link



Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

OGH-HNKG/US/IV4A/CUBE/200MM

Ytterligare data

Repernogrannhet / precision: 6 σ

	repetierbarhet av uppmätta värden	
Abstand	vitt (90 % remission)	Svart (6 %...90 % remission)
20 mm	0,5 mm	1,0 mm
50 mm	0,8 mm	2,0 mm
100 mm	1,5 mm	4,5 mm
150 mm	3,0 mm	9,0 mm
200 mm	6,0 mm	20,0 mm
	Noggrannhet	
Abstand	vitt (90 % remission)	Svart (6 %...90 % remission)
20 mm	± 2,0 mm	± 2,5 mm
50 mm	± 3,5 mm	± 4,5 mm
100 mm	± 6,0 mm	± 7,5 mm
150 mm	± 7,5 mm	± 11,0 mm
200 mm	± 10,0 mm	± 17,0 mm
Värden gäller för		
Extra belysning på objektet	< 10 klx	
konstant omgivande fårhållanden	23 °C / 960 hPa	
minsta start-up tid i minuter	10	