


OGP502



Reflexavkännande fotocell

OGP-FPKG/2M



- 1 Programmeringsknapp
- 2 LED 4 x 90°



Produkttegenskaper		
Typ av ljus		rött ljus
Kapsling		gängat utförande
Applikation		
Speciella egenskaper		polarisationsfilter
Funktionsprincip		Reflexavkännande fotocell
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	20
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	624
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	2000
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Räckvidd mot reflexspegel	[m]	0,03...5; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Fabriksinställning		mörkerkopplad
Inställbart område		ja
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	200



Reflexavkännande fotocell

OGP-FPKG/2M

Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd
Polarisationsfilter	ja

Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	431

Mekaniska data	
Vikt [g]	125,3
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Gängbeteckning	M18 x 1
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; LCP; EPDM; TPU
Material lins	PMMA


Displayer / manöverelement	
Display	Utgångsstatus 1 x LED, gul

Tillbehör	
Ingående delar	låsmuttrar: 2

Anmärkning	
Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning	
kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²	

Anslutning	
------------	--



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå