




- 1 Potentiometer noggrannhet
2 utgångsfunktion givare



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
-------------	-----------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...35 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning	[mA]	< 30
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	Ijus-/mörkerkopplad; (omkopplingsbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000



Gaffelfotocell

OPU-FNKG/IO-LINK/AS

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Diameter på minsta avkänningsbara objekt [mm]	0,5
---	-----

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	IO-Link
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
SDCI-standard	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
SIO-läge	ja
Nödvändig masterporttyp	A
Min. processcykeltid [ms]	3,2
Understödda DeviceIDs	Drift typ default
	DeviceID 1105

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	709

Mekaniska data

Vikt [g]	297
Mått [mm]	144 x 12 x 90
Gaffeldjup D [mm]	60
Gaffelbredd W [mm]	120
Material	kapsling: formgjuten zink svart eloxerad; Optik: Glas

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M8; kodning: A





Anslutning

