




Reflexavkännande fotocell

OSR-FBOA



Produktegenskaper		
Typ av ljus		infrarött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Reflexavkännande fotocell
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
Skyddsklass		II
Polaritetssäker		nej
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	950
Utgångar		
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Minsta lastström	[mA]	15
Max. läckström	[mA]	6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	250
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	250



Reflexavkännande fotocell

OSR-FBOA

Kortslutningssäker	nej
Överlastskydd	nej

Område	
Räckvidd mot reflexspegel [m]	10; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område	ja

Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	302

Mekaniska data	
Vikt [g]	268
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	80 x 28 x 95
Material	PPO modifierad
Material lins	Glas
Linsjustering	sidomonterad optik

Displayer / manöverelement	
Display	Utgångsstatus 1 x LED, gul

Elektrisk anslutning	
Erforderligt skydd	miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb


Tillbehör	
Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20210 skruvmejsel

Anmärkning	
Anmärkning	Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning	
----------------------	--

klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5

Anslutning	
------------	--



Hänvisning : miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb