


Enkelavkännande lasergivare, sändare

OGSLOOKG/US100



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Laserskyddsklass	1
Kapsling	gätagat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	13
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	655
Typ. Livslängd [h]	50000

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 2
Inställbart område	nej
Diameter på minsta avkänningsbara objekt [mm]	0,5; (2 m)
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	5
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-10...60
Kapslingsklass	IP 65; IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
Laserskyddsklass	1



Enkelavkännande lasergivare, sändare

OGSLOOKG/US100

Hänvisning till laser	Varning:	Laserljus
	Laserklass:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Uppfyller 21 CFR 1040 bortsett från avvikelser i enlighet med laser notis nr. 50, daterad juni 2007
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1018	

Mekaniska data

Vikt [g]	64
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 72
Gångbeteckning	M18 x 1
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; EPDM
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

