


Envägsavkännande givare sändare

OGS-00KG/US



Produkttegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Kapsling	gångat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	20
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	645

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 8
Inställbart område	nej
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	600
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 67; (i anslutning med motsvarande kontakt)

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1899

Mekaniska data

Vikt [g]	14,3
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 44
Gångbeteckning	M18 x 1



Envägsavkännande givare sändare

OGS-00KG/US

Material	kapsling: ABS	
Material lins	PMMA	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

