




Direktavkännande fotocell

OST-FPKG



Produktegenskaper		
Typ av ljus		infrarött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Elektriska data		
Anslutningsspänning [V]		10...55 DC
Strömförbrukning [mA]		30; ((24 V))
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd [nm]		880
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		100
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja



Direktavkännande fotocell

OST-FPKG

Område		
Räckvidd	[mm]	< 1000; (vitt papper 200 x 200 mm)
Inställbart område		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	639
Mekaniska data		
Vikt	[g]	275
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	80 x 28 x 95
Material		PPO modifierad
Material lins		Glas
Linsjusterting		sidomonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20210	
	skruvmejsel	
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5		
Anslutning		

