


Envägsavkännande givare sändare

OGS-00KG/US100



Produkttegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Kapsling	gätagat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	15
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	624

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 20
Inställbart område	nej
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	800
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	755

Mekaniska data

Vikt [g]	59,4
Kapsling	gätagat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 60
Gängbeteckning	M18 x 1



Envägsavkännande givare sändare

OGS-00KG/US100

Material	kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM	
Material lins	PMMA	

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2	
----------------	---------------	--

Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus	
Förpackning	1 antal	

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning






diagram och grafer

Driftreservskurvor

