


Reflexavkännande fotocell

OSR-FPKG/T

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OS5016

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 potentiometertimer
 2 Potentiometer noggrannhet
 mottagardiod i övre del av optik
 sändardiod i undre del av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	30; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	950

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	ja



Reflexavkännande fotocell

OSR-FPKG/T

Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja
Tidsfunktion [s]	0,01...5

Område

Räckvidd [m]	< 10; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Vikt [g]	0,276
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	80 x 28 x 95
Material	PPO modifierad
Material lins	Glas

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20210
	skruvmejsel

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5

Anslutning

