


Reflexavkännande fotocell

OSR-FNKG/T

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 potentiometertimer
 2 Potentiometer noggrannhet
 mottagardiod i övre del av optik
 sändardiod i undre del av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	30; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	950

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	40
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja



Reflexavkännande fotocell

OSR-FNKG/T

Tidsfunktion	[s]	0,01...5
--------------	-----	----------

Område

Räckvidd	[m]	< 10; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
----------	-----	-------------------------------------

Inställbart område		ja
--------------------	--	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Kapslingsklass		IP 65
----------------	--	-------

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje		rektangulär
-------	--	-------------

Mått	[mm]	80 x 28 x 95
------	------	--------------

Material		PPO modifierad
----------	--	----------------

Material lins		Glas
---------------	--	------

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar		Vinkelfäste
		skruvmejsel

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

klämmor: ...1,5 mm²

Anslutning

