




Direktavkännande fotocell

OGT-DPKG/US



Produktegenskaper		
Typ av ljus		rött ljus
Kapsling		gångat utförande
Applikation		
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	20
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	645
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		mörkerkopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	200
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	1000
Kortslutningsskyddad		ja
Överlastskydd		ja
Område		
Räckvidd	[mm]	10...400; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)
Inställningsområde	[mm]	70...400
Inställbart område		ja
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	25
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd



Direktavkännande fotocell

OGT-DPKG/US

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65; (i anslutning med motsvarande kontakt)
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		901
Mekaniska data		
Vikt	[g]	15,1
Kapsling		gångat utförande
Mått	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Gängbeteckning		M18 x 1
Material		kapsling: ABS
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Funktionselement		Potentiometer
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

