


Direktavkännande fotocell

OST-FNKG/T

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 potentiometertimer
2 Potentiometer noggrannhet
mottagardiod i övre del av optik
sändardiod i undre del av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...55 DC
Strömförbrukning	[mA]	30; ((24 V))
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	Ijus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	40
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja



Direktavkännande fotocell

OST-FNKG/T

Tidsfunktion	[s]	0,01...5
Område		
Räckvidd	[mm]	< 1000; (vitt papper 200 x 200 mm)
Inställbart område		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	80 x 28 x 95
Material		PPO modifierad
Material lins		Glas
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		Vinkelfäste: 1, E20210
		skruvmejsel
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...1,5 mm ² ; Mantel: Ø 7...13 mm		
Anslutning		

