


Direktavkännande fotocell

OSN-FPKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 Potentiometer noggrannhet
mottagardiod i övre del av optik
sändardiod i undre del av optik



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Speciella egenskaper	korta avstånd
Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	30; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	ja



Direktavkännande fotocell

OSN-FPKG

Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Räckvidd [mm]		< 220; (vitt papper 200 x 200 mm)	
Korta avstånd		ja	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur [°C]		-25...80	
Kapslingsklass		IP 65	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaniska data			
Vikt [g]		0,27	
Hölje		rektangulär	
Mått [mm]		80 x 28 x 95	
Material		PPO modifierad	
Material lins		Glas	
Linsjustering		sidomonterad optik	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	
		1 x LED, gul	
Tillbehör			
Ingående delar		Vinkelfäste: 1, E20210	
		skruvmejsel	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	
Elektrisk anslutning			
klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5			
Anslutning			

