




Direktavkännande fotocell

OGT-FPKG/6M



- 1 Programmeringsknappar
- 2 LED 4 x 90°



Produkttegenskaper		
Typ av ljus	rött ljus	
Kapsling	gångat utförande	
Applikation		
Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	25
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	2000
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Räckvidd	[mm]	2...800; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)
Fabriksinställning		ljuskopplad
Inställningsområde	[mm]	150...800
Inställbart område		ja
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	66



Direktavkännande fotocell

OGT-FPKG/6M

Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd
---	----------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	473

Mekaniska data

Vikt [g]	255
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Gängbeteckning	M18 x 1
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; LCP; EPDM; TPU
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Teach-funktion		ja
Elektroniskt lås		ja

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------


Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå



Direktavkännande fotocell

OGT-FPKG/6M

diagram och grafer

Driftreservskurvor

