

Reflexavkännande fotocell

OSP-FPKG

Utgående artikel

Alternativartiklar: O4P500

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 potentiometertimer
2 Potentiometer noggrannhet
mottagardiod i övre del av optik
sändardiod i undre del av optik



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Speciella egenskaper	polarisationsfilter
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...55 DC
Strömförbrukning	[mA]	25; ((24 V))
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5



Reflexavkännande fotocell

OSP-FPKG

Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd mot reflexspegel [m]	6; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område	ja
Polarisationsfilter	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	634	

Mekaniska data

Vikt [g]	275,2
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	80 x 28 x 95
Material	PPO modifierad
Material lins	Glas
Linsjustering	sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20210
	skruvmejsel

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Reflexavkännande fotocell

OSP-FPKG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5

Anslutning

