




Envägsavkännande givare sändare

OTS-00KG/US-100



en sändardiod i övre och undre lins



Produktegenskaper		
Typ av ljus		infrarött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...50 DC
Strömförbrukning	[mA]	20; ((24 V))
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880
Område		
Sändare / mottagare		sändare
Räckvidd	[m]	< 10
Inställbart område		nej
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	524
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65

OT5008



Envägsavkännande givare sändare

OTS-00KG/US-100

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1862	

Mekaniska data

Vikt [g]	153
Hölje	rektangulär
Material	PBT
Material lins	PMMA
Linsjustering	sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Tillbehör

Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20461	
	skruvmejsel	

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

