


Reflexavkännande fotocell

OTP-FNKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O5P502

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Potentiometer
Mottagardiod i undre del av optik
sändardiod i övredel av optik



Produkttegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Speciella egenskaper	polarisationsfilter
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...55 DC
Strömförbrukning	[mA]	35; ((24 V))
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	2,5



Reflexavkännande fotocell

OTP-FNKG

Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	150
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd mot reflexspegel [m]	0,2...2; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område	ja
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	280
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd
Polarisationsfilter	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniska data

Vikt [g]	0,218
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	75 x 19 x 30
Material	PBT
Material lins	PMMA
Linsjustering	sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör

Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20441
	skruvmejsel

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Reflexavkännande fotocell

OTP-FNKG

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning



BN = brun
BU = blå
BK = svart

Ledarfärger :

diagram och grafer

Driftreservkurvor

