




Envägsavkännande givare mottagare

OEE-V



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Kapsling	gångat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutning till förstärkare	ja
Förstärkare	Anslutning till förstärkare OV5012, OV0010
Skyddsklass	III
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	950

Utgångar

Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	< 1

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester


EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	49633



Envägsavkännande givare mottagare

OEE-V

Mekaniska data	
Vikt [g]	57,5
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M8 x 1
Gångbeteckning	M8 x 1
Material	Mässing förnicklad
Tillbehör	
Ingående delar	låsmuttrar: 2
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Anslutning	



WH = Ledarfärger :
screen = vit
 Skärm