

Direktavkännande fotocell

OTT-FPKG/24V/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OT5001

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Potentiometer
Mottagardiod i undre del av optik
sändardiod i övredel av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	18...36 DC
Strömförbrukning [mA]	40; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar



Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	ja



Direktavkännande fotocell

OTT-FPKG/24V/6M

Typ av kortslutningsskydd	pulserande	
Överlastskydd	ja	
Område		
Räckvidd [mm]	< 200; (vitt papper 200 x 200 mm)	
Inställbart område	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-10...50	
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje	rektangulär	
Mått [mm]	75 x 19 x 30	
Material	PBT	
Material lins	PMMA	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Anslutning		



Ledarfärger :

BN = brun

BU = blå

BK = svart