


Envägsavkännande givare mottagare

OFE-FNKG/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OF5022

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Potentiometer

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	gängt utförande

Applikation

Speciella egenskaper	Funktionskontrollutgång
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 30
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Funktionskontrollutgång	ja
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V]	3,5
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA]	10
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	320
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja



Envägsavkännande givare mottagare


OFE-FNKG/US-100

Område		
Sändare / mottagare	mottagare	
Räckvidd [m]	< 4	
Inställbart område	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-25...60	
Kapslingsklass	IP 65	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Vikt [g]	0,046	
Hölje	gängat utförande	
Mått [mm]	M12 x 1 / L = 74	
Gängbeteckning	M12 x 1	
Material	kapsling: Mässing belagd med vitbrons	
Material lins	PMMA	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
	skruvmejsel	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		
		

Envägsavkännande givare mottagare

OFE-FNKG/US-100

Anslutning



2 Funktionskontrollutgång

diagram och grafer

Driftreservkurvor

