



Förstärkare för fiberoptik

OUF-DPKG



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	35; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	mörkerkopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [m]	< 0,12; (Envägsavkännande givare)
Räckvidd [mm]	< 40; (Direktavkännande fotocell)
Inställbart område	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester


EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	583



Förstärkare för fiberoptik

OUF-DPKG

Mekaniska data		
Vikt	[g]	151,5
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	28 x 16 x 56
Material		PPO modifierad
Linsjustering		sidomonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20211	
	skruvmejsel	
Anmärkning		
Anmärkning	mörkerkopplad motsvarar slutande funktion för envägsavkännande fiberoptik	
	motsvarar brytande funktion för direktavkännande fiberoptik	
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart

diagram och grafer

Driftreservskurvor

