


Direktavkännande fotocell

OFB-FPKG/6m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OF5027

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	gångat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 30
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	400
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [mm]	< 400; (vitt papper 200 x 200 mm)
---------------	-----------------------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester



EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B



Direktavkännande fotocell

OFB-FPKG/6m

Mekaniska data		
Hölje	gängat utförande	
Mått	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Gängbeteckning	M12 x 1	
Material	kapsling: Mässing belagd med vitbrons	
Material lins	PMMA	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Anslutning		



BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart