




Envägsavkännande givare sändare

OUS-00KG



en sändardiod i övre och undre lins




Produktegenskaper		
Typ av ljus	infrarött ljus	
Hölje	rektangulär	
Applikation		
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...55 DC
Strömförbrukning	[mA]	20; ((24 V))
Skyddsklass	II	
Polaritetsskyddad	ja	
Typ av ljus	infrarött ljus	
Våglängd	[nm]	880
Utgångar		
Kortslutningsskyddad	ja	
Typ av kortslutningsskydd	pulserande	
Överlastskydd	ja	
Område		
Sändare / mottagare	sändare	
Räckvidd	[m]	< 6
Inställbart område	nej	
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	734
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	1801



Envägsavkännande givare sändare

OUS-00KG

Mekaniska data		
Vikt	[g]	138
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	28 x 16 x 51
Material		PPO modifierad
Material lins		Glas
Linsjustering		sidomonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		Vinkelfäste: 1, E20211
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart