


Direktavkännande fotocell

OFT-FPKG/6M



Produkttegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Kapsling	gångat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 30
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	320
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [mm]	1...200; (vitt papper 200 x 200 mm)
Inställbart område	nej
Max. ljuspunktdiameter [mm]	92
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B



Direktavkännande fotocell

OFT-FPKG/6M

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	891
-----------------------------------	-----

Mekaniska data

Vikt [g]	155,2
Kapsling	gäsgat utförande
Mått [mm]	M12 x 1 / L = 60
Gäsgbeteckning	M12 x 1
Material	Mässing förnicklad
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------



Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Anslutning



BN =
BU =
BK =

Ledarfärger :
brun
blå
svart



Direktavkännande fotocell

OFT-FPKG/6M

diagram och grafer

Driftreservskurvor

