



## Reflexavkännande fotocell

OGR-DBOA/90-250V

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OG0032

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

# No scale drawing available

## Produkttegenskaper

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Typ av ljus | infrarött ljus   |
| Hölje       | gångat utförande |

## Applikation

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
|------------------|---------------------------|

## Elektriska data

|                     |      |                |
|---------------------|------|----------------|
| Frekvens AC         | [Hz] | 47...63        |
| Anslutningsspänning | [V]  | 90...250 AC/DC |
| Skyddsklass         |      | II             |
| Typ av ljus         |      | infrarött ljus |
| Våglängd            | [nm] | 880            |

## Utgångar

|                                                   |      |                       |
|---------------------------------------------------|------|-----------------------|
| Utgångsfunktion                                   |      | mörkerkopplad         |
| Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC         | [V]  | 9,5                   |
| Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC         | [V]  | 9,5                   |
| Minsta lastström                                  | [mA] | 10                    |
| Max. läckström                                    | [mA] | 5                     |
| Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC | [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
| Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC | [mA] | 50                    |
| Belastningsström i kopplingsutgången, kort tid    | [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |



## Reflexavkännande fotocell

OGR-DBOA/90-250V

|                      |      |     |
|----------------------|------|-----|
| Kopplingsfrekvens AC | [Hz] | 25  |
| Kopplingsfrekvens DC | [Hz] | 70  |
| Kortslutningsskyddad |      | nej |
| Överlastskydd        |      | nej |

## Område

|          |     |                                    |
|----------|-----|------------------------------------|
| Räckvidd | [m] | < 3; (Prismarefleksor Ø 80 E20005) |
|----------|-----|------------------------------------|

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...80 |
| Kapslingsklass       |      | IP 67    |

## Godkännanden / tester

|     |              |         |
|-----|--------------|---------|
| EMC | EN 60947-5-2 |         |
|     | EN 55011     | Klass B |

## Mekaniska data

|                |      |                    |
|----------------|------|--------------------|
| Hölje          |      | gångat utförande   |
| Mått           | [mm] | M18 x 1            |
| Gångbeteckning |      | M18 x 1            |
| Material       |      | Mässing förnicklad |
| Material lins  |      | Glas               |

## Displayer / manöverelement

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| Display | Utgångsstatus | 1 x LED, gul |
|---------|---------------|--------------|

## Tillbehör

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Ingående delar |  | låsmuttrar: 2 |
|----------------|--|---------------|


## Anmärkning

|             |  |         |
|-------------|--|---------|
| Förpackning |  | 1 antal |
|-------------|--|---------|

## Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Anslutning



BN = Ledarfärger : brun  
 BU = blå