


Förstärkare för fiberoptik

OGF-HBOA/90-250V

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	gängat utförande

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	90...250 AC/DC
Skyddsklass		II
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Utgångsfunktion		ljuskopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	9,5
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	9,5
Minsta lastström	[mA]	10
Max. läckström	[mA]	5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	50
Belastningsström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	25
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	70
Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		nej

Område

Räckvidd	[m]	0...0,08; (Envägsavkännande givare)
Räckvidd	[mm]	0...15; (Direktavkännande fotocell)

Driftförhållanden


Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65



Förstärkare för fiberoptik

OGF-HBOA/90-250V

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje	gångat utförande	
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 88	
Gångbeteckning	M18 x 1	
Material	Mässing förnicklad	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
	Låsmutter	
Anmärkning		
Anmärkning	ljuskopplad motsvarar brytande funktion för envägsavkännande fiberoptik	
	motsvarar slutande funktion för direktavkännande fiberoptik	
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Anslutning		



BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 blå