



Direktavkännande fotocell

OGT-HBOA/90-250V/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OG0035

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	gängt utförande

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	90...250 AC/DC
Skyddsklass		II
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Utgångsfunktion		ljuskopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	9,5
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	9,5
Minsta lastström	[mA]	10
Max. läckström	[mA]	5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	200
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	50



Direktavkännande fotocell

OGT-HBOA/90-250V/6M

Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	25
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	70
Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		nej

Område

Räckvidd	[mm]	< 100; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)
----------	------	--

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje		gängat utförande
Mått	[mm]	M18 x 1
Gängbeteckning		M18 x 1
Material		Mässing förnicklad
Material lins		Glas

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar		låsmuttrar: 2
----------------	--	---------------


Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Anslutning



BN = Ledarfärger :
 brun
 BU = blå