


Direktavkännande fotocell

OUN-HPKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OU5069

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



mottagardiod i övre del av optik
sändardiod i undre del av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Speciella egenskaper	korta avstånd
Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	35; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljuskopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	160
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [mm]	20...40; (vitt papper 200 x 200 mm)
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	20
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd



Direktavkännande fotocell

OUN-HPKG

Korta avstånd	ja
---------------	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniska data

Vikt [g]	146
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	28 x 16 x 51
Material	PPO modifierad
Material lins	Glas

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20211
----------------	------------------------


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart



Direktavkännande fotocell

OUN-HPKG

diagram och grafer

Driftreservskurvor

