



Reflexavkännande fotocell

OGR-DBOA/S

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	gäingat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...90 AC/DC
Skyddsklass		II
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Utgångsfunktion		mörkerkopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	9,5
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	9,5
Minsta lastström	[mA]	10
Max. läckström	[mA]	5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	250
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	50
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	25
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	70



Reflexavkännande fotocell

OGR-DBOA/S

Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Räckvidd [m]	< 2,5; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
--------------	--------------------------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Hölje	gångat utförande
Mått [mm]	M18 x 1
Gängbeteckning	M18 x 1
Material	Mässing förnicklad
Material lins	Glas

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Anslutning



BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 blå